

# SKU 系列 – 三口二位置電磁閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

## 特點

- 最大流量 125 L/min
- 附手動按鈕操作
- 多樣底座配管



## 規格表

項目	機種	SKU 500	SKU 600	SKU 800
使用流體		空氣		
使用壓力範圍	kgf / cm <sup>2</sup> (kPa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)		
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60		
切控方法		空氣導引		
氣口數及位置數		3 口 2 位置		
閥仕樣		常閉型 / 常開型		
有效斷面積	mm <sup>2</sup> (CV)	12 (0.67)	14 (0.78)	25 (1.4)
手押按鈕		手壓旋轉固定		
連接口徑		Rc 1/8	Rc 1/8, 1/4	Rc 1/4, 3/8
潤滑		自由供給方式		

## 訂購稱呼代號

# SKU 8 10 3 - NC - A1 - L - M2

1 2 3 4 5 6 7

1 代號	機種樣式
5	500 系列
6	600 系列
8	800 系列

2 代號	線圈類型	氣口數及位置數
10	單線圈	三口二位

接管型式				
代號	牙徑	適用機型		
		SKU 500	SKU 600	SKU 800
1	Rc 1/8	●	●	—
2	Rc 1/4	—	●	●
3	Rc 3/8	—	—	●


● A 孔接管型式

4 代號	閥仕樣
NC	中閉式
NO	中開式

5 代號	電壓型式
D1	12V DC / 1.5W
D2	24V DC / 1.5W
A1	110V AC / 0.9VA
A2	220V AC / 1.8VA


6 代號	接線型式
L	L 型
T	T 型
W	直接出線型
K	DIN 電氣插座型

● 示意圖



L 型

T 型




W 型：直接出線

K 型：DIN 型式

● L, T, W 型附線長 300mm

7 記號	聯座及數量
無記號	不附聯座
M2	2 聯組底座
M3	3 聯組底座
⋮	⋮
M20	20 聯組底座

● 示意圖






M4: 4 聯座

# SKU 系列 – 三口二位置電磁閥

## 內部結構圖、零件材料表

### 內部結構圖

#### ● 單線圈 三口二位置



- T 型出線型式

### 零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	09	手動軸	塑鋼
02	滑軸	鋁合金	10	中座 O 型環	耐油膠
03	線圈	銅	11	後蓋 O 型環	耐油膠
04	中座	塑鋼	12	手動軸 O 型環	耐油膠
05	後蓋	塑鋼	13	手動軸彈簧	不銹鋼
06	中座活塞	塑鋼	14	可動鐵心	不銹鋼
07	中座活塞迫緊	耐油膠	15	定位鐵片	鐵
08	滑軸迫緊	耐油膠	16	機械中座	鋁合金

註：本體外觀採用硬質陽極處理。

### 迫緊及 O 型環零件表

項目	中座活塞迫緊	後蓋活塞迫緊	手動軸 O 型環	固定鐵 O 型環
型號 / 數量	1	1	1	1
SKU 500	—	—	Ø2.4x0.8, Ø0.5x0.6	—
SKU 600	MYA-14	Ø2×Ø1.5	Ø2.4x0.8, Ø0.5x0.6	Ø17.5xØ1.5
SKU 800	MYA-18	Ø2×Ø1.5	Ø2.4x0.8, Ø0.5x0.6	Ø19.5xØ1.5

註：活塞及軸用迫緊採用阪上、三菱等同等級進口品。

### 重量表

單位：g

項目 / 型號	SKU 500	SKU 600	SKU 800
單體	77	122	181.2
N 聯	(單體重 x N) + 121.9 + [40.3 x (N - 2)]	(單體重 x N) + 113.3 + [37.1 x (N - 2)]	(單體重 x N) + 207.6 + [65.5 x (N - 2)]



註：N 為聯座數，N ≥ 2。

# SKU 系列 – 電磁閥

## 外觀圖形尺寸 / SKU 500

### SKU 5101 -

● 單線圈 三口二位置




● L型接線型式 - L

● T型接線型式 - T

● W型接線型式 - W


● K型接線型式 - K



# SKU 系列 – 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SKU 500 聯座型

## SKU 500 系列 聯座型





# SKU 系列 – 電磁閥

## 外觀圖形尺寸 / SKU 600

SKU 6101 -

SKU 6102 -

● 單線圈 三口二位置




● L型接線型式 - L

● T型接線型式 - T

● W型接線型式 - W


● K型接線型式 - K



# SKU 系列 – 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SKU 600 聯座型

## SKU 600 系列 聯座型





# SKU 系列 – 電磁閥

外觀圖形尺寸 / SKU 800

SKU 8102 - 

SKU 8103 - 

● 單線圈 三口二位置




● L型接線型式 - 

● T型接線型式 - 

● W型接線型式 - 

● K型接線型式 - 






# SKU 系列 – 三口二位置電磁閥

## 附屬零件與裝置

### 聯座組裝仕樣


● SKU 500, 600, 800 系列




### 聯座附屬配件

● SKU 500, 600, 800 系列

※空格板附屬配件。



### 指示燈



### 配管注意事項

1. 請保持配管鎖牙端清潔。
2. 當配管纏上止洩帶時，請保持末端兩牙(左右)，不要有止洩帶避免吸入造成阻塞。

